

2021年11月吉日

お取引先様各位

タカラスタンダード株式会社

洗面化粧台ミラーキャビネット無償修理の再社告について

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

標記の件、弊社製ミラーキャビネットの一部機種におきまして、壁面への取り付け部分が破損し外れるという事象が確認されたため、弊社と致しましては、2016年2月9日に新聞社告及びホームページへの記事掲載にて広く事象の告知と注意喚起を行い、市場品のリコール（無償修理）を開始、これまで鋭意、取組を進めて参りました。

現在におきましても、更なる改修台数の上積みを図るべく取組継続中ではございますが、その状況下で、この度、同事象による新たな重大製品事故が発生したことを重く受け止め、一段の改修促進策を講じる必要があると判断致しました。

弊社と致しましては、消費生活用製品の所管である経済産業省へご報告の上、再度、新聞社告を行うことと致しましたのでご連絡させていただきます。実施にあたりましては、貴社並びに関係各位のご理解、ご協力賜りながら、万全の体制にて、対処してまいる所存でございます。何卒宜しくお願い致します。

敬 具

記

1. 再社告掲載日、掲載紙

掲載日：2021年11月30日（火）朝刊

掲載紙：読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、日本経済新聞

2. ご協力をお願い

- ① 対象機種 of 納品先の情報提供をお願い致します。
- ② お客様から貴社へお問い合わせの際には、弊社下記フリーダイヤルをご案内頂きますようお願い致します。

タカラスタンダード株式会社

洗面ミラー無償修理 専用フリーダイヤル：0120-557-460

受付時間 午前9時～午後5時（土日祝、夏期・年末年始休業日を除く）

※ 専用フリーダイヤルは11月30日（火）より使用可能となります。

※ ご提供いただきます納品先情報（個人情報）につきましては、該当対象機種の点検・修理以外に使用致しません。尚、作業に係る弊社協力会社にはお客様の個人情報を開示することがありますが、弊社と同等の管理を行い、本件の目的以外には一切使用致しません。

以上

【添付資料】再社告を行う無償修理概要（継続取組と同内容）

① 対象機種

| 種類 | 機種名 | |
|------|------------------|------------|
| 2面鏡 | SJ-75M2JK | SCU-75M2K |
| 3面鏡 | SJ-75M3JK | SCU-75M3PK |
| | SJ-75M3RK | SCU-75M3RK |
| 製造期間 | 2002年2月～2005年10月 | |

機種名・製造番号はミラー扉裏に下記のように明記しております。ミラー扉を開け機種名・製造番号を確認下さい。

機種名情報シール

タカラ洗面ユニット

機種名 SCU-75M3PK

PS
E TAKAGIK 100V 50/60Hz
定格消費電力 44W
(使用ランプ 蛍光灯20W
防曇ヒーター 20W
コンセント 1200W²使用可能)

製造番号 TD 10 03
タカラスタンダード株式会社


月記号対応表

| | | | |
|---|----|---|-----|
| A | 1月 | G | 7月 |
| B | 2月 | H | 8月 |
| C | 3月 | I | 9月 |
| D | 4月 | J | 10月 |
| E | 5月 | K | 11月 |
| F | 6月 | L | 12月 |

製造番号の見方

TD 10 03 ⇒ 2003年4月10日製造
T T T
月 日 西暦の末尾2桁

TB 01 02 ~ TJ 31 05 が対象製品となります。
(2002年2月1日～2005年10月31日)



② 点検・修理内容

ミラーキャビネットの壁面取付部を点検確認の上、修理をさせていただきます。

※修理は取付部（全箇所）に、径の大きい金属製ワッシャー（ミラーキャビネット同系色に塗装したもの）を併用し、大きな面積で製品を取付します。

取付ネジ（太さ 4mm、頭径φ8.3mm）

変更取付ネジ（太さ 4.5mm、頭径φ

11mm）

